

Garant**Bohrstange Stahl, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	269986 16/11
GTIN	4067263786986
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	23 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Mittenversatz L_3	14 mm
Schaft-Ø D_s	16 mm
Kopflänge L_1	28 mm
ISO-Code Halter	A16Q SDUCR/L11
Plattengröße	11 mm
Spannhöhe L_2	15 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Gesamtlänge L	180 mm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

