

Garant**Bohrstange Stahl, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 12/07mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	269987 12/07
GTIN	4067263787020
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	A12L SDUCR/L07
Gesamtlänge L	140 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Kopflänge L ₁	25 mm
Spannhöhe L ₂	11 mm
Mittenversatz L ₃	8 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	15 mm
Schaft-Ø D _s	12 mm
Plattengröße	7 mm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

