

Garant**Bohrstange Stahl, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/07mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	269987 16/07
GTIN	4067263787037
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	28 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Mittenversatz L ₃	10 mm
ISO-Code Halter	A16Q SDUCR/L07
Spannhöhe L ₂	15 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	19 mm
Plattengröße	7 mm
Schaft-Ø D _s	16 mm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

