

Garant
Bohrstange Stahl, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	269987 16/11
GTIN	4067263787044
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	180 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
ISO-Code Halter	A16Q SDUCR/L11
Kopflänge L ₁	28 mm
Spannhöhe L ₂	15 mm
Mittenversatz L ₃	14 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	23 mm
Schaft-Ø D _s	16 mm
Plattengröße	11 mm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

