

Garant**Bohrstange Stahl, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	269987 20/11
GTIN	4067263787051
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	36 mm
Spannhöhe L ₂	18 mm
Mittenversatz L ₃	13 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
ISO-Code Halter	A20R SDUCR/L11
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	25 mm
Plattengröße	11 mm
Schaft-Ø D _s	20 mm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

