

**Garant****Bohrstange Stahl, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/11 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	269987 25/11
GTIN	4067263787068
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L	200 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	31 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	23 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	16 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Kopflänge L <sub>1</sub>	40 mm
ISO-Code Halter	A25R SDUCR/L11
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Plattengröße	11 mm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

