

Garant**Bohrstange Stahl, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/07mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	269988 10/07
GTIN	4067263787075
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Gesamtlänge L	125 mm
Spannhöhe L ₂	9 mm
ISO-Code Halter	A10K SDQCR/L07
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	13 mm
Schaft-Ø D _s	10 mm
Kopflänge L ₁	20 mm
Mittenversatz L ₃	7 mm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange