

Garant**Bohrstange Stahl, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 12/07mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	269988 12/07
GTIN	4067263787082
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Spannhöhe L ₂	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Schaft-Ø D _s	12 mm
Gesamtlänge L	140 mm
ISO-Code Halter	A12L SDQCR/L07
Mittenversatz L ₃	8 mm
Kopflänge L ₁	25 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	15 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange