

Garant**Bohrstange Stahl, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/07mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	269989 10/07
GTIN	4067263787136
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	A10K SDQCR/L07
Mittenversatz L ₃	7 mm
Spannhöhe L ₂	9 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Kopflänge L ₁	20 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Gesamtlänge L	125 mm
Schaft-Ø D _s	10 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	13 mm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange