

**Garant****Bohrstange Stahl, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/07mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	269988 16/07
GTIN	4067263787099
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	19 mm
Kopflänge $L_1$	28 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Spannhöhe $L_2$	15 mm
ISO-Code Halter	A16Q SDQCR/L07
Gesamtlänge L	180 mm
Schaft-Ø $D_s$	16 mm
Mittenversatz $L_3$	10 mm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange