

Garant**Bohrstange Stahl, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/07mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	269989 16/07
GTIN	4067263787150
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	19 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Spannhöhe L_2	15 mm
Kopflänge L_1	28 mm
ISO-Code Halter	A16Q SDQCR/L07
Schaft-Ø D_s	16 mm
Mittenversatz L_3	10 mm
Gesamtlänge L	180 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange