

**Garant****Bohrstange Stahl, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	269988 20/11
GTIN	4067263787112
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Halter	A20R SDQCR/L11
Gesamtlänge L	200 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	36 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	25 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Mittenversatz L <sub>3</sub>	13 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	18 mm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange