

Garant**Bohrstange Stahl, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/11 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	269988 25/11
GTIN	4067263787129
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Spannhöhe L ₂	23 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	31 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
ISO-Code Halter	A25R SDQCR/L11
Mittenversatz L ₃	16 mm
Kopflänge L ₁	40 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Schaft-Ø D _s	25 mm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange