

Garant**Bohrstange Stahl, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	269989 16/11
GTIN	4067263787167
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	14 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	23 mm
Kopflänge L_1	28 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Schaft-Ø D_s	16 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Spannhöhe L_2	15 mm
ISO-Code Halter	A16Q SDQCR/L11
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange