

**Garant****Bohrstange Stahl, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 12/07mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	269989 12/07
GTIN	4067263787143
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Mittenversatz $L_3$	8 mm
Gesamtlänge L	140 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
ISO-Code Halter	A12L SDQCR/L07
Schaft-Ø $D_s$	12 mm
Spannhöhe $L_2$	11 mm
Kopflänge $L_1$	25 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	15 mm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange