

**Garant****Bohrstange Stahl, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	269988 16/11
GTIN	4067263787105
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Mittenversatz $L_3$	14 mm
ISO-Code Halter	A16Q SDQCR/L11
Schaft-Ø $D_s$	16 mm
Kopflänge $L_1$	28 mm
Spannhöhe $L_2$	15 mm
Gesamtlänge $L$	180 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	23 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange