

**Garant****Bohrstange Stahl, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/11 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	269989 25/11
GTIN	4067263787181
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	31 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Spannhöhe $L_2$	23 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Mittenversatz $L_3$	16 mm
Kopflänge $L_1$	40 mm
Gesamtlänge $L$	200 mm
ISO-Code Halter	A25R SDQCR/L11
Schaft-Ø $D_s$	25 mm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange