



LED-Echtfarben-Akku Arbeitsleuchte COLOUR MATCH, Typ: MULTI-R



Bestelldaten

Bestellnummer	081514 MULTI-R
GTIN	5708997356586
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

COLOUR MATCH. Spezial-LED mit hohem CRI-Wert für **perfekte Farbwiedergabe** und extrem lange LED-Lebensdauer. Perfekt geeignet für alle Lackier-, Polier-, Reinigungs- und Vorbereitungsarbeiten. Ausgelegt für den Gebrauch in Lackierereien. **Glaslinse austauschbar** und beständig gegenüber allen Lösungsmitteltypen auch bei täglicher Reinigung.

MULTIMATCH R. Leistungsstarke, tragbare Akku-Arbeitsleuchte mit stufenloser CCT SCAN-Funktion. Rückseitige Anzeige von Akkukapazität und Restlaufzeit. Integrierter Standfuß, zur Direktmontage an Scangrip Stativ 081252 1,35-3 geeignet.

Mit stufenloser CCT SCAN-Funktion. Bei Aktivierung scannt die Leuchte automatisch die Oberfläche des Objekts mit dem gesamten Farbspektrumbereich. Arretierung ist jederzeit möglich. Optimal zum Erkennen von Lackfehlern.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Ladekabel.

Technische Beschreibung

CRI Wert	95
Lichtstrom	120 - 1200 lm
Akkuart	Lithium-Ion
Gesamtlänge	165 mm
Anzahl enthaltener Akkus	1
IP-Schutzart	IP 67
ATEX-Zone	keine
Leuchtdauer	1 - 10 h
Gewicht	820 g
Gesamtbreite	155 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Arbeitsleuchte