

Garant
„4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 1,5×D, rechts, Ø DC: 14mm

Bestelldaten

Bestellnummer	268404 14
GTIN	4067263802228
Artikelklasse	21X

Beschreibung
Ausführung:

Zylinderschaft.

Verwendung:

1. Plandrehen von Stirnflächen.
2. Bohren (Auf- und Vollbohren) – planer Bohrgrund.
3. Innenlängsdrehen.
4. Außenlängsdrehen.

Hinweis:

- **Eckenradien und Haltergröße so groß wie möglich wählen.**
- **Bohrungstoleranz + 0,15 mm (bei Bohrprozessen mit angetriebenem Werkzeug).**
- **Beim Bohren über Nenn-Ø bleibt Restmaterial stehen.**
- **Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).**

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	16 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 48 (IP7; 0,9 Nm)
Gesamtlänge L	110 mm
Nutzlänge L ₁	21 mm
passende Wendeschneidplatte	ZCMX 07..
Nenn-Ø D	14 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja

Produktart

Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 41

269028 41