

"4 in 1" Dreh- und Bohrwerkzeug 1,5×D, links, Ø DC: 14mm



Bestelldaten

Bestellnummer	268405 14
GTIN	4067263802235
Artikelklasse	21X

Beschreibung

Ausführung:

Zylinderschaft.

Verwendung:

- 1. Plandrehen von Stirnflächen.
- 2. Bohren (Auf- und Vollbohren) planer Bohrgrund.
- 3. Innenlängsdrehen.
- 4. Außenlängsdrehen.

Hinweis:

- · Eckenradien und Haltergröße so groß wie möglich wählen.
- · Bohrungstoleranz + 0,15 mm (bei Bohrprozessen mit angetriebenem Werkzeug).
- · Beim Bohren über Nenn-Ø bleibt Restmaterial stehen.
- · Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).

Technische Beschreibung

Nenn-Ø D	14 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Schaft-Ø D _s	16 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 48 (IP7; 0,9 Nm)
passende Wendeschneidplatte	ZCMX 07
Nutzlänge L ₁	21 mm
Serie	"4 in 1"
Einsatzart	links

Datenblatt

⚠ Hoffmann Group

Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 40 269028 40