

## Garant

„4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 2,25xD, rechts, Ø DC: 14mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	268408 14
GTIN	4067263802242
Artikelklasse	21X

### Beschreibung

#### Ausführung:

Zylinderschaft **mit Bund.**

#### Verwendung:

1. Plandrehen von Stirnflächen.
2. Bohren (Auf- und Vollbohren) – planer Bohrgrund.
3. Innenlängsdrehen.
4. Außenlängsdrehen.

#### Hinweis:

- **Eckenradien und Haltergröße so groß wie möglich wählen.**
- **Bohrungstoleranz + 0,15 mm (bei Bohrprozessen mit angetriebenem Werkzeug).**
- **Beim Bohren über Nenn-Ø bleibt Restmaterial stehen.**
- **Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).**

### Technische Beschreibung

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Auskraglänge L <sub>A</sub>	38,5 mm
passende Wendeschneidplatte	ZCMX 07..
Schaftlänge L <sub>s</sub>	45 mm
Nutzlänge L <sub>1</sub>	31,5 mm
Nenn-Ø D	14 mm
Ø d <sub>2</sub>	20 mm

Wendeplattenschrauben-Set	269028 48 (IP7; 0,9 Nm)
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 40	269028 40
----------------------------------	-----------