



HOLEX Clever Tap Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer + Kernloch-Spiralbohrer, für metrisches Gewinde: M3-12



Bestelldaten

Bestellnummer	146724 M3-12
GTIN	4067263802976
Artikelklasse	12H

Beschreibung

Ausführung:

Beim Öffnen der Kassette stellen sich die Werkzeuge automatisch auf und sind dann problemlos zu entnehmen.

Zusammengestellt aus Maschinen-Gewindebohrern M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 und Kernloch-Spiralbohrern Gr. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Inhalt:

je 1 Maschinen-Gewindebohrer M3 – M12 Nr. 131265 Und Kernbohrer Nr. 114031.

Technische Beschreibung

für metrische Gewinde	M3 – M12
Serie	CleverTap
Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Norm	DIN 376

Norm	DIN 371
Farbring	grün
Produktart	Gewindebohrer

Zubehör

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 10,2	114031 10,2
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 2,5	114031 2,5
HOLEX Clever Tap Maschinen-GewindebohrerForm B DIN 371/376 M M10	131265 M10
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 4,2	114031 4,2
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 6,8	114031 6,8
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 8,5	114031 8,5
HOLEX Clever Tap Maschinen-GewindebohrerForm B DIN 371/376 M M8	131265 M8
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 3,3	114031 3,3
HOLEX Clever Tap Maschinen-GewindebohrerForm B DIN 371/376 M M5	131265 M5
HOLEX Clever Tap Maschinen-GewindebohrerForm B DIN 371/376 M M4	131265 M4
HOLEX Clever Tap Maschinen-GewindebohrerForm B DIN 371/376 M M6	131265 M6
HOLEX Clever Tap Maschinen-GewindebohrerForm B DIN 371/376 M M12	131265 M12
Kassette leer Typ 4	146961 4
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 5	114031 5

HOLEX Clever Tap Maschinen-GewindebohrerForm B DIN
371/376 M M3

131265 M3