

Garant**Universal-Feinmesstisch mit 3-D GARANT Gelenkarm, Tisch LängexBreite:
400X250mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	442500 400X250
GTIN	4067263803492
Artikelklasse	41C

Beschreibung**Ausführung:**

Messfläche diamantgeläppt inklusive Prüfzertifikat. Massiver 3-D-Gelenkarm mit mechanischer Zentralklemmung. Stufenlos regulierbare Klemmkraft mit hoher Stabilität. Schnelle und einfache Positionierung. Universal-Messuhrenaufnahme.

Mit Feineinstellung, für Einspannschäfte Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 Zoll und Messgeräte mit Schwalbenschwanz-Führung.

Großes und gummiertes Handrad (ca. 55 mm) am Gelenkarm für leichtes Anziehen und Lösen der Zentralklemmung.

Technische Beschreibung

Anschlussgewinde	M8
Gewicht	17,5 kg
Länge Gelenkarm L ₁	133 mm
Aktionsradius 3-D Gelenkarm	290 mm
Länge Gelenkarm L ₂	113 mm
Norm	DIN 876/1
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers

Kalibrierung	D1
Produktart	Messtisch

Dienstleistungen

Kalibrierung Messtisch maximale Tischgröße 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------