

Garant

Klemmdrehhalter DCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 20/12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	250039 20/12
GTIN	4067263121190
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahme Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Serie	Master Eco
ISO-Code Halter	DCLNR/L 2020K12
Gesamtlänge L	125 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Schraube für Unterlegplatte	259027 8
Plattengröße	12 mm
Funktionsbreite L ₄	29,5 mm
Kopflänge L ₁	30 mm
Unterlegplatte	259031 49
Schaftgröße	20 mm

Pratze, Schraube, O-Ring	259036 22
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 8	259027 8
Unterlegplatte Typ 49	259031 49
Pratzeneinheit Typ 22	259036 22