

Garant

Klemmdrehhalter DCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	250038 25/12
GTIN	4067263121183
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahme Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	150 mm
ISO-Code Halter	DCLNR/L 2525M12
Unterlegplatte	259031 49
Plattengröße	12 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Kopflänge L ₁	30 mm
Schaftgröße	25 mm
Serie	Master Eco
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Schraube für Unterlegplatte	259027 8

Pratze, Schraube, O-Ring	259036 22
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 49	259031 49
Pratzeneinheit Typ 22	259036 22
Schraube für Unterlegplatte Typ 8	259027 8