

Garant**eco-Klemmdrehhalter DDJNL 93°, für Wendeschneidplatten DD., links,
Schaft- / Plattengröße: 20/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250629 20/11
GTIN	4067263122142
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	DN.. 1104..
Gesamtlänge L	125 mm
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Unterlegplatte	269007 1
Serie	Master Eco
ISO-Code Halter	DDJNR/L 2020K11
Plattengröße	11 mm
Schraube für Unterlegplatte	259027 3
Pratze, Schraube, Feder	259036 23
Kopflänge L ₁	35 mm

Schaftgröße	20 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 3	259027 3
Unterlegplatte Typ 1	269007 1