

Garant
**eco-Klemmdrehhalter DDJNR 93°, für Wendeschneidplatten DD., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 25/15mm**

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 250628 25/15 |
| GTIN | 4067263122135 |
| Artikelklasse | 21U |

Beschreibung
Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| ISO-Code Halter | DDJNR/L 2525M15 |
| passende Wendeschneidplatte | DN.. 1506.. |
| Serie | Master Eco |
| Funktionsbreite L ₄ | 32 mm |
| Plattengröße | 15 mm |
| Unterlegplatte | 259031 50 |
| Kopflänge L ₁ | 40 mm |
| Schraube für Unterlegplatte | 259027 8 |
| Gesamtlänge L | 150 mm |
| Pratze, Schraube, Feder | 259036 24 |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Schaftgröße | 25 mm |
| Norm | Werksnorm |
| Einsatzart | rechts |
| Innenkühlung | ja |
| Einstellwinkel κ | 93 Grad |
| Anwendung | Längsdrehen außen |
| Anwendung | Plandrehen |
| Produktart | Klemmdrehhalter |

Zubehör

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Unterlegplatte Typ 50 | 259031 50 |
| Schraube für Unterlegplatte Typ 8 | 259027 8 |