

Garant

**eco-Klemmdrehhalter DDJNL 93°, für Wendeschneidplatten DD.., links,
Schaft- / Plattengröße: 20/11mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	250631 20/11
GTIN	4067263122302
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Unterlegplatte	269007 1
ISO-Code Halter	DDJNR/L 2020X11
Kopflänge L ₁	35 mm
Schaftgröße	20 mm
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Serie	Master Eco
Schraube für Unterlegplatte	259027 3
Plattengröße	11 mm
Pratze, Schraube, Feder	259036 23
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1104..

Gesamtlänge L	95 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter