

Garant
**eco-Klemmdrehhalter DDJNR 93°, für Wendeschneidplatten DD., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 25/15mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	250630 25/15
GTIN	4067263122197
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
Plattengröße	15 mm
Pratze, Schraube, Feder	259036 24
Serie	Master Eco
Schaftgröße	25 mm
ISO-Code Halter	DDJNR/L 2525X15
Unterlegplatte	259031 50
Gesamtlänge L	110 mm
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Schraube für Unterlegplatte	259027 8

Kopflänge L ₁	40 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter