

**Garant**
**eco-Klemmdrehhalter DDJNR 93°, für Wendeschneidplatten DD., rechts,  
Schaft- / Plattengröße: 20/11 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250630 20/11
GTIN	4067263122173
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	DN.. 1104..
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
Serie	Master Eco
Gesamtlänge L	95 mm
Pratze, Schraube, Feder	259036 23
Plattengröße	11 mm
Unterlegplatte	269007 1
Kopflänge L <sub>1</sub>	35 mm
Schaftgröße	20 mm
Schraube für Unterlegplatte	259027 3

ISO-Code Halter	DDJNR/L 2020X11
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel $\kappa$	93 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter