

Garant
**Klemmdrehhalter DWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 20/08mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	251914 20/08
GTIN	4067263122333
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Plattengröße	8 mm
Kopflänge L ₁	35 mm
Unterlegplatte	259033 6
ISO-Code Halter	DWLNR/L 2020K08
Pratze, Schraube, Feder	259036 25
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Serie	Master Eco
Gesamtlänge L	125 mm
Schraube für Unterlegplatte	259027 9
Schaftgröße	20 mm

Funktionsbreite L ₄	25 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter