

Klemmdrehhalter SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten SC.., rechts, Schaft-/Plattengröße: 20/09mm



Bestelldaten

Bestellnummer	260026 20/09
GTIN	4067263122388
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006 – 311936 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L_4	25 mm
Plattengröße	9 mm
ISO-Code Halter	SCLCR/L 2020X09
passende Wendeschneidplatte	CC 09T3
Schaftgröße	20 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 28
Gesamtlänge L	90 mm
Serie	Master Eco
Kopflänge L ₁	30 mm

Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter