

**Garant**

## Klemmdrehhalter SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten SC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/09mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260026 20/09  |
| GTIN          | 4067263122388 |
| Artikelklasse | 21U           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

#### Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 311936 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

### Technische Beschreibung

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Funktionsbreite L <sub>4</sub> | 25 mm           |
| Plattengröße                   | 9 mm            |
| ISO-Code Halter                | SCLCR/L 2020X09 |
| passende Wendeschneidplatte    | CC.. 09T3..     |
| Schaftgröße                    | 20 mm           |
| Wendeplattenschrauben-Set      | 269028 28       |
| Gesamtlänge L                  | 90 mm           |
| Serie                          | Master Eco      |
| Kopflänge L <sub>1</sub>       | 30 mm           |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Norm                    | Werksnorm         |
| Einsatzart              | rechts            |
| Innenkühlung            | ja                |
| Einstellwinkel $\kappa$ | 95 Grad           |
| Anwendung               | Längsdrehen außen |
| Anwendung               | Plandrehen        |
| Produktart              | Klemmdrehhalter   |