

Garant

Klemmdrehhalter SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten SC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/09mm



Bestelldaten

Bestellnummer	260026 16/09
GTIN	4067263122371
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 311936 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Plattengröße	9 mm
Kopflänge L ₁	30 mm
Gesamtlänge L	80 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Funktionsbreite L ₄	20 mm
Serie	Master Eco
ISO-Code Halter	SCLCR/L 1616F09
Wendeplattenschrauben-Set	269028 28
Schaftgröße	16 mm
Norm	DIN ISO 5610

Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter