

**Garant**
**Klemmdrehhalter DWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN., links, Schaft- / Plattengröße: 25/08mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	251915 25/08
GTIN	4067263122364
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

**Technische Beschreibung**

Schraube für Unterlegplatte	259027 9
ISO-Code Halter	DWLNR/L 2525M08
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	35 mm
Schaftgröße	25 mm
Serie	Master Eco
Pratze, Schraube, Feder	259036 26
Unterlegplatte	259033 6
Gesamtlänge L	150 mm
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..

Plattengröße	8 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter