

Garant**Klemmdrehhalter SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten SC., links, Schaft- / Plattengröße: 20/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260027 20/09
GTIN	4067263122401
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 311936 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 28
Schaftgröße	20 mm
Funktionsbreite L ₄	25 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Serie	Master Eco
ISO-Code Halter	SCLCR/L 2020X09
Plattengröße	9 mm
Gesamtlänge L	90 mm
Kopflänge L ₁	30 mm

Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter