

**Garant**
**eco-Klemmdrehhalter SDJC 93°, für Wendeschneidplatten SD., rechts,  
Schaft- / Plattengröße: 20/11 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260290 20/11
GTIN	4067263122425
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahme Nr. 319006 – 311936 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	11 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 7
Kopflänge L <sub>1</sub>	30 mm
Schaftgröße	20 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269023 3
Unterlegplatte	269007 1
Serie	Master Eco
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Gesamtlänge L	90 mm

ISO-Code Halter	SDJCR/L 2020X11
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel $\kappa$	93 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter