

Garant
**eco-Klemmdrehhalter SDJC 93°, für Wendeschneidplatten SD., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 16/11mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260292 16/11
GTIN	4067263122470
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahme Nr. 319006 – 311936 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Schraube für Unterlegplatte	269013 6
Plattengröße	11 mm
Serie	Master Eco
Wendeplattenschrauben-Set	269023 3
ISO-Code Halter	SDJCR/L 1616H11
Gesamtlänge L	100 mm
Unterlegplatte	269007 1
Kopflänge L ₁	30 mm
Funktionsbreite L ₄	20 mm

Schaftgröße	16 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter