

# für Wendeschneidplatten SD.. SDJC 93°, links, Schaft- / Plattengröße: 25/11mm



### **Bestelldaten**

| Bestellnummer | 260291 25/11  |
|---------------|---------------|
| GTIN          | 4067263122463 |
| Artikelklasse | 21U           |

## **Beschreibung**

#### Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

#### **Hinweis:**

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahme Nr. 319006 – 311936 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

# **Technische Beschreibung**

| Schaftgröße                 | 25 mm            |
|-----------------------------|------------------|
| Unterlegplatte              | 269007 1         |
| ISO-Code Halter             | SDJCR/ L 2525H11 |
| Gesamtlänge L               | 100 mm           |
| Schraube für Unterlegplatte | 269013 7         |
| Serie                       | Master Eco       |
| Plattengröße                | 11 mm            |
| passende Wendeschneidplatte | DC 11T3          |
| Kopflänge L₁                | 30 mm            |

| Wendeplattenschrauben-Set      | 269023 3          |
|--------------------------------|-------------------|
| Funktionsbreite L <sub>4</sub> | 32 mm             |
| Norm                           | Werksnorm         |
| Einsatzart                     | links             |
| Innenkühlung                   | ja                |
| Einstellwinkel κ               | 93 Grad           |
| Anwendung                      | Plandrehen        |
| Anwendung                      | Längsdrehen außen |
| Produktart                     | Klemmdrehhalter   |