

Garant
**eco-Klemmdrehhalter SDJC 93°, für Wendeschneidplatten SD., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 25/11mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260292 25/11
GTIN	4067263122494
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahme Nr. 319006 – 311936 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Schraube für Unterlegplatte	269013 7
Plattengröße	11 mm
Schaftgröße	25 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269023 3
Gesamtlänge L	150 mm
Unterlegplatte	269007 1
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Serie	Master Eco
ISO-Code Halter	SDJCR/L 2525M11
Funktionsbreite L ₄	32 mm

Kopflänge L ₁	30 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter