


Garant
eco-Klemmdrehhalter SVJB 93°, für Wendeschneidplatten SV.., links, Schaft- / Plattengröße: 20/11 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	261123 20/11
GTIN	4067263122562
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Serie	Master Eco
Plattengröße	11 mm
Funktionsbreite L ₄	25 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..
Wendeplattenschrauben-Set	269023 1
Kopflänge L ₁	35 mm
ISO-Code Halter	SVJBR/L 2020X11
Gesamtlänge L	95 mm
Schaftgröße	20 mm
Norm	Werksnorm

Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter