

Garant

**eco-Klemmdrehhalter SVJB 93°, für Wendeschneidplatten SV.., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 20/16mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	261122 20/16
GTIN	4067263122548
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Schraube für Unterlegplatte	269013 7
Schaftgröße	20 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
Wendeplattenschrauben-Set	269023 3
Unterlegplatte	259033 5
Kopflänge L ₁	40 mm
Plattengröße	16 mm
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Serie	Master Eco
Gesamtlänge L	100 mm

ISO-Code Halter	SVJBR/L 2020H16
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter