

Garant
**eco-Klemmdrehhalter SVJC 93°, für Wendeschneidplatten SV.., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 20/16mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	261136 20/16
GTIN	4067263122616
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Schraube für Unterlegplatte	269013 7
Wendeplattenschrauben-Set	269023 3
Kopflänge L ₁	40 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
Schaftgröße	20 mm
Serie	Master Eco
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Plattengröße	16 mm
Unterlegplatte	259033 5
ISO-Code Halter	SVJCR/L 2020H16

Gesamtlänge L	100 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter