

Garant

eco-Klemmdrehhalter SVJB 93°, für Wendeschneidplatten SV.., links, Schaft- / Plattengröße: 20/16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	261123 20/16
GTIN	4067263122579
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	SVJBR/L 2020H16
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
Gesamtlänge L	100 mm
Serie	Master Eco
Plattengröße	16 mm
Unterlegplatte	259033 5
Kopflänge L ₁	40 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269023 3
Schaftgröße	20 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 7

Funktionsbreite L ₄	25 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter