

Garant

**eco-Klemmdrehhalter SVJC 93°, für Wendeschneidplatten SV.., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 20/11 mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	261136 20/11
GTIN	4067263122609
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Serie	Master Eco
Gesamtlänge L	95 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269023 1
Schaftgröße	20 mm
Plattengröße	11 mm
ISO-Code Halter	SVJCR/L 2020X11
Kopflänge L ₁	35 mm
Funktionsbreite L ₄	25 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Norm	Werksnorm

Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter