


Garant**GARANT Master Eco Klemmdrehhalter Pratzenklemmung, links, Schaft- / Plattengröße L: 20/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	272005 20/16
GTIN	4067263122692
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Lieferumfang:

Mit Unterlegplatte 1,5°.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahme Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Unterlegplatte 1,5°	279819 2
Serie	Master Eco
Pratze, Schraube, O-Ring	279835 4
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Unterlegplattenschraube	279824 1
Schaftgröße	20 mm
Gesamtlänge L	90 mm
Kopflänge L ₁	30 mm

Plattengröße	16 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmdrehhalter