

Garant
eco-Klemmdrehhalter SVJC 93°, für Wendeschneidplatten SV.., links, Schaft- / Plattengröße: 20/11 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	261137 20/11
GTIN	4067263122647
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269023 1
Serie	Master Eco
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Schaftgröße	20 mm
Funktionsbreite L ₄	25 mm
ISO-Code Halter	SVJCR/L 2020X11
Gesamtlänge L	95 mm
Kopflänge L ₁	35 mm
Plattengröße	11 mm
Norm	Werksnorm

Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter