


Garant**GARANT Master Eco Klemmdrehhalter Pratzenklemmung, links, Schaft- / Plattengröße L: 25/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	272005 25/16
GTIN	4067263122708
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Lieferumfang:

Mit Unterlegplatte 1,5°.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahme Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L ₄	32 mm
Unterlegplatte 1,5°	279819 2
Unterlegplattenschraube	279824 1
Schaftgröße	25 mm
Kopflänge L ₁	30 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Pratze, Schraube, O-Ring	279835 4
Serie	Master Eco

Plattengröße	16 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmdrehhalter