

RIHETEC**Kühlmitteldüse DriveKD mit Gewindeanschluss, Gewinde × Rohrlänge:
M8X100****Bestelldaten**

Bestellnummer	319472 M8X100
GTIN	4260711110115
Artikelklasse	33C

Technische Beschreibung

Typ	DriveKD
Ausführung	Gewinde
Anschlussgewinde	M8×1
Länge Rohr	100 mm
Rohrdurchlass-Ø	4 mm
Innenkühlung	ja
Produktart	Kühlmitteldüse