

RIHETEC
KÜHLMITTELDÜSEN**Kühlmitteldüse DriveKD mit Gewindeanschluss, Gewinde × Rohrlänge:
M10X100****Bestelldaten**

Bestellnummer	319472 M10X100
GTIN	4260711110146
Artikelklasse	33C

Technische Beschreibung

Typ	DriveKD
Anschlussgewinde	M10×1
Länge Rohr	100 mm
Ausführung	Gewinde
Rohrdurchlass-Ø	4 mm
Innenkühlung	ja
Produktart	Kühlmitteldüse